



300 平米以下的口罩生产车间二条生产以下内一 建议纯水机方案
 200L/H 医用口罩生产车间专用纯化水机平面布置图

- 用水点位分布点:
- 1、男一更 无接触洗手……感应用水点
 - 2、女一更 无接触洗手……感应用水点
 - 3、洗衣 洗衣机用水
 - 4、清洁 清洁用水
 - 5、总出水 水质取样
 - 6、总回水 水质取样
 - 7、检测室 (可选用水点)

200L 纯化水设备平面布置图

设计单位: 三达水 (北京) 科技有限公司